


GY-HM600/GY-HM650 取扱説明書 追加変更のお知らせ

追加・変更された機能や表示変更についてのお知らせです。本機の「取扱説明書」とあわせてお読みください。

オペレーションロック機能追加

カメラ操作時の誤操作防止機能として、オペレーションロック機能を追加しました。カメラモード時、本体の[CANCEL]ボタンを5秒以上長押しすると、オペレーションロック機能の“入/切”が切り換わります。オペレーションロック機能が“入”の場合、下記のマークが表示されます。



メモ：

- オペレーションロック機能はカメラモード時のみ有効です。
- 電源を切ると、オペレーションロックは解除されます。
- LCDモニター部の[CANCEL]ボタンでは、オペレーションロック機能の“入/切”は操作できません。
- オペレーションロック機能が“入”の場合でも、下記リモート操作は可能です。
 - ・ [REMOTE]端子に接続したワイヤードリモコンからの操作。
 - ・ スマートフォン/タブレット端末/パソコンなどからブラウザでアクセスし、カメラをリモート操作。

■ 下記ボタン・スイッチは、オペレーションロックされません。

- [POWER ON/OFF(CHG)]スイッチ
- [ND FILTER]切替スイッチ
- TC [IN/OUT] 選択スイッチ
- LCDモニター扉内のすべてのスイッチ（[CH1/CH2]調節つまみはオペレーションロックされます。）
- フォーカスリング
- グリップズームレバー/ハンドルズームレバー/レンズ部のズームリング
- [ZOOM SERVO/MANUAL]切替スイッチ
- [FIX/VAR/OFF]ズームスピード切替スイッチ
- アイリスリング
- [REC]ボタン（ハンドル上部、グリップ部、レンズ下部）
 - ※ レンズ下部の[REC]ボタンは、[カメラ機能]メニュー→[ユーザーボタン機能設定]→[Front REC]項目で“REC”以外に設定されている場合もオペレーションロックされません。

再生時の輪郭調整機能追加

[LCD/VF設定]メニューに[PEAKING（再生）]項目を追加しました。“入”に設定すると、LCDモニターおよびビューファインダーに表示される再生画の輪郭を[PEAKING +/-]ボタンで調整できます。

グリッド表示機能追加

[マーカー設定]メニューに[グリッドマーカー]項目を追加しました。“入”に設定すると、画面を3×3に分割するグリッドが表示されます。“切”に設定すると、[アスペクト比]、[アスペクトマーカー]、[セーフティーゾーン]の選択ができます。



メモ：

- [グリッドマーカー]項目を“入”に設定している場合、[マーカー設定]メニューの以下項目は機能しません。
 - ・ [アスペクト比]項目
 - ・ [アスペクトマーカー]項目
 - ・ [セーフティーゾーン]項目

拡大フォーカス機能に一定時間モード（タイマー動作）機能追加


[拡大フォーカス]項目に[一定時間]（タイマー動作）を追加しました。

■ 動作内容（“一定時間”に設定時）

- オートフォーカス時：拡大フォーカス“入”から約3秒後に拡大フォーカスを“切”にします。
- マニュアルフォーカス時：フォーカスリングの操作をやめてから約3秒後に拡大フォーカスを“切”にします。

クリップカッター記録実行時のディスプレイ表示変更

クリップカッター記録実行時の表示を、メッセージ表示からマークの表示（3秒間）に変更しました。



デュアルレック/バックアップレック時のディスプレイ表示変更

デュアルレック中の“DUAL”および、バックアップレックモード中の“BACKUP”は、ディスプレイ0・ディスプレイ1画面では警告時にのみ表示される仕様でしたが、すべてのディスプレイ画面で表示されるよう変更しました。

※ クリップレビュー中は表示されません。

スロットマークのディスプレイ表示変更

スロットマークは、ディスプレイ0・ディスプレイ1画面では警告時にのみ表示される仕様でしたが、下記の場合、すべてのディスプレイ画面で表示されるよう変更しました。

- [記録設定]メニュー→[スロットモード]項目を“デュアル”に設定した場合で、片側のスロットのみ記録しているとき。
- [記録フォーマット]→[システム]項目を“HD+SD”または“HD+Web”に設定した場合で、片側のスロットのみ記録しているとき。

ライブストリーミングビットレート追加と変更（GY-HM650のみ）

ストリーミングビットレートの選択肢を追加（下記太字）し、選択肢の表示をビデオビットレート（Mbps）に変更しました。

A フレーム数 / 画質のフレーム数	解像度	変更前の設定値 (●：初期値)	変更後の設定値 (●：初期値)
60i、60p、30p	1920x1080	●60i(H)、60i(L)	● 60i(8.0Mbps) 、60i(5.0Mbps)、60i(2.5Mbps)
	1280x 720	●30p(H)、30p(L)	● 30p(5.0Mbps) 、30p(3.0Mbps)、30p(1.5Mbps)
	720x 480	●60i	60i(5.0Mbps) 、●60i(3.0Mbps)、 60i(1.5Mbps) 、60i(0.8Mbps)、 60i(0.3Mbps)
50i、50p、25p	1920x1080	●50i(H)、50i(L)	● 50i(8.0Mbps) 、50i(5.0Mbps)、50i(2.5Mbps)
	1280x 720	●25p(H)、25p(L)	● 25p(5.0Mbps) 、25p(3.0Mbps)、25p(1.5Mbps)
	720x 576	●50i	50i(5.0Mbps) 、●50i(3.0Mbps)、 50i(1.5Mbps) 、50i(0.8Mbps)、 50i(0.3Mbps)

ライブストリーミングが可能な記録フォーマットが拡大（GY-HM650のみ）

ライブ映像の配信は、[記録フォーマット]→[システム]項目を“HD”に設定した場合のみ可能でしたが、“SD”に設定した場合も可能となりました。

[カメラ制御]画面に、[REC]機能を追加（GY-HM650のみ）

スマートフォン/タブレット端末/パソコンなどからのアクセスによって、カメラを制御する[カメラ制御]画面に、[REC]ボタン/[STBY]ボタンを追加しました。

